



Krovinio dinamometras Dynafor LLZ2, maksimalios svėrimo ribos: 1 t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086049 1
GTIN	3600232608899
Produktų klasė	08Y

Aprašas

Aprašymas:

Universalus, patvarus ir patikimas apkrovos dinamometras Dynafor LLZ2. Įmontuotas gerai įskaitomas LCD ekranas. Ekranas apsaugotas apvadais.

- **Nuožulniai nupjauti kampai sumažina riziką užkibti keliant.**
- **Saugumo faktorius > 4.**
- **Tikslumas ir atkartojimo funkcija patvirtinta sertifikatu. Tikslumas ± 0,3%. Galima papildomai kalibruoti.**
- **Tinka naudojimui visose padėtyse. Apsaugos klasė IP65: tinka naudoti ir lauko sąlygomis. Atitinka CE ir mašinų direktyvos 2006/42/EC reikalavimus.**
- **Temperatūros ribos nuo -20 °C iki +50 °C.**

Paskirtis:

Tempimo jėgų (N) ir kabančių masių (kg) matavimas.

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis (2x AAA), kalibravimo pažymėjimu, lagaminu.

IP apsaugos klasė: IP 65

Pakuotė: Lagaminas

Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

minimalios svėrimo ribos: 1 kg

Korpuso plotis: 83,5 mm

Korpuso gylis: 22 mm

Korpuso aukštis: 191 mm

Techninis aprašymas

Korpuso gylis	22 mm
Korpuso plotis	83,5 mm
maksimalios svėrimo ribos	1000 kg
Korpuso aukštis	191 mm
minimalios svėrimo ribos	1 kg
Baterijų kiekis	2
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais	081556 LR3
IP apsaugos klasė	IP 65
Pakuotė	Lagaminas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas