



Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 10X11mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	615900 10X11
GTIN	4045197385369
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	16 mm
Rakto ilgis L	197 mm
Rakto dydis d_2	11 mm
Rakto dydis d_1	10 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	18 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

