

VBW**Vamzdinis raktas su S formos žiotimis, Vamzdžio Ø: 3in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	810740 3
GTIN	4005887265609
Produktų klasė	83E

Aprašymas**Modelis:**

Švediška forma; plonos, specialios formos žiotys, užsispaudžiančios pačios, lenktos 45° kampų. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.

VBW su S formos žiotimis vamzdžio suėmimui trimis taškais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.

Techninis aprašymas

Vamzdžio Ø	3 in
Užveržimo tarpas	120 mm
visas ilgis	675 mm
Žiočių kampas	45 laipsniai
Gamintojo metodas	visos kaldintos
Žiočių pagerinimas	grūdinta indukciniu būdu
Replių medžiaga	Chromo vanadžio plienas
S žiotys	taip
švediška forma	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės

