

**HOLEX****Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 24X27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615900 24X27
GTIN	4045197385529
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	40 mm
Rakto dydis $_2$	27 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	36 mm
Rakto ilgis L	337 mm
Rakto dydis $_1$	24 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

