

Garant**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 21X24 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615700 21X24
GTIN	4045197160782
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su **AS-drive** profiliu.

Privalumai:**AS-Drive** profilis

- **Varžtai suimami už šoninių paviršių.**
- **Varžtai tausojami.**
- **Varžtai ilgiau tinkami naudoti.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius.**
- **Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Standartas:**DIN 838 / ISO 3318****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

AS-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Visi GARANTir STAHLWILLE dvipusiai kilpiniai veržliarakčiai yra su šiuo profiliu – pažymėti **AS-drive**ženkle.

Rakto ilgis L: 330 mm

maksimalus kilpos Ø D₁ maks.: 32 mmmaksimalus kilpos Ø D₂ maks.: 35 mm**Techninis aprašymas**

Rakto dydis ₂	24 mm
--------------------------	-------

Rakto dydis d_1	21 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	35 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	32 mm
Rakto ilgis L	330 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliaraktis