

**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 24X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615900 24X30
GTIN	4045197385536
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	36 mm
Rakto dydis $_1$	24 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	44 mm
Rakto dydis $_2$	30 mm
Rakto ilgis L	346 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

