



Skaitmeninis XT mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 6-8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428602 6-8
GTIN	5051102210496
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5-16. Fiksuoti matavimo kumščeliai iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **4 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948.
USB laidas Nr. 498952.
Kalibriniai žiedai Nr. 484030.
Ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

Techninis aprašymas

Matmuo a	1,9 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 8 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 / 0,001 mm

Leistina paklaida	0,004 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	121 mm
Standartinis matavimo gylis	58 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Serija	HCT
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device)
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20
DAkKS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
-------------------------------	-------------

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 6-8 mm	428605 6-8
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 7 mm	484030 7
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 1/63	428510 1/63
Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas	498952
Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 6-8 mm	428745 6-8
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 6-8 mm	428746 6-8