



## Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematic su Bluetooth, Matavimo ribos: 65-80mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428702 65-80
GTIN	5051102208332
Produktų klasė	46B

### Aprašymas

#### Modelis:

**3 taškų spartieji vidmačiai** Holematic aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

#### Privalumai:

Labai lengva matuoti laikant už pistoleto tipo rankenos ir dėl pastovios matavimo jėgos.

#### Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948, USB laidas Nr. 498952, kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

## Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	65 - 80 mm
Matmuo a	0,5 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
Standartinis matavimo gylis	80 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	230 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Serija	HCT
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device)
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

## Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis  
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022510 200

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022500 100

## Priedai

Prijungimo kabelis Tipas USB2

498948 USB2

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo  $\varnothing$  70 mm

484030 70

Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas

498952

Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 65-80 mm

428605 65-80

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032

081560 CR2032

Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150

428510 5/150

Prijungimo kabelis Tipas R2

498948 R2

Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 65-80 mm

428745 65-80

Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 65-80 mm

428746 65-80