



Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematic su Bluetooth, Matavimo ribos: 35-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428702 35-50
GTIN	5051102208189
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Holematic aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Privalumai:

Labai lengva matuoti laikant už pistoleto tipo rankenos ir dėl pastovios matavimo jėgos.

Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948, USB laidas Nr. 498952, kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

Techninis aprašymas

Matmuo a	0,5 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Standartinis matavimo gylis	80 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	35 - 50 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	230 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Serija	HCT
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device)
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

022500 50

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022510 200

Priedai

Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas

498952

Prijungimo kabelis Tipas R2

498948 R2

Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 35-50 mm

428605 35-50

Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 4/150

428510 4/150

Prijungimo kabelis Tipas USB2

498948 USB2

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 40 mm

484030 40

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032

081560 CR2032

Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 35-50 mm

428745 35-50

Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 35-50 mm

428746 35-50