



Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematic su Bluetooth, Matavimo ribos: 20-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428702 20-25
GTIN	5051102208004
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Holematic aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirinkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Privalumai:

Labai lengva matuoti laikant už pistoleto tipo rankenos ir dėl pastovios matavimo jėgos.

Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948, USB laidas Nr. 498952, kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	0,004 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	216 mm
Matmuo a	0,5 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Standartinis matavimo gylis	66 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 25 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Serija	HCT
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device)
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

022500 50

Kalibravimas3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	
DAkkS kalibravimas3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 4/150	428510 4/150
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas	498952
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 20-25 mm	428745 20-25
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 20-25 mm	428746 20-25