



## Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematic su Bluetooth, Matavimo ribos: 12,5-16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428702 12,5-16
GTIN	5051102207823
Produktų klasė	46B

### Aprašymas

#### Modelis:

**3 taškų spartieji vidmačiai** Holematic aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

#### Privalumai:

Labai lengva matuoti laikant už pistoleto tipo rankenos ir dėl pastovios matavimo jėgos.

#### Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas, matavimo galvutė su UKAS patikros protokolu, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948, USB laidas Nr. 498952, kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

## Techninis aprašymas

Standartinis matavimo gylis	62 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Matmuo a	0,5 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	162 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 - 16 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Serija	HCT
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device)
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

## Paslaugos

022510 200

DAkKS kalibravimas3 taškų mikrometrinis vidmatis  
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

Kalibravimas3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios  
matavimo ribos 20 mm

022500 20

## Priedai

Prijungimo kabelis Tipas R2

498948 R2

Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 12,5-16 mm

428605 12,5-16

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas  
CR2032

081560 CR2032

Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas

498952

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 14 mm

484030 14

Prijungimo kabelis Tipas USB2

498948 USB2

Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 3/100

428510 3/100

Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 12,5-16  
mm

428745 12,5-16

Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo  
ribos 12,5-16 mm

428746 12,5-16