

**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 18X19mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 615900 18X19 |
| GTIN | 4045197385475 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------|
| Rakto dydis ₂ | 19 mm |
| Rakto dydis ₁ | 18 mm |
| maksimalus kilpos Ø D ₁ maks. | 28 mm |
| Rakto ilgis L | 290 mm |
| maksimalus kilpos Ø D ₂ maks. | 29 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Paviršius | fosfatuotas |
| Produkto pavadinimo požymis | fosfatuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

