

**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, chromuotas, Rakto dydis: 18X19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615950 18X19
GTIN	4045197332202
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	290 mm
Rakto dydis ₂	19 mm
maksimalus kilpos Ø D ₂ maks.	29 mm
maksimalus kilpos Ø D ₁ maks.	28 mm
Rakto dydis ₁	18 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

