

Srieginis kalibras ribinis kamštinis kalibras UNC-2B, Sriegis: 2-56



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486300 2-56
GTIN	4046122121427
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Kalibrų matmenys pagal ANSI B1.2.
Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.
UNC = Unified national coarse thread.

Standartas:**ANSI B 1.1**

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	56
Sriegis	2-56 UNC
Norma	ANSI B 1.1
Sriegio tipas	UNC
Tolerancijos laukas	B
Kokybė	2
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

Paslaugos

Kalibravimas Sriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 3 mm	028550 3
-----------------------------------------------------------	----------

DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus
Ø 90 mm

028590 90