

**Įspėjamosios spalvos kelnės Plaline, oranžinės / pilkos, Dydis DE: 28****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091777 28 |
| GTIN | 4030913941875 |
| Produktų klasė | 06I |

Aprašymas**Modelis:**

Apsauginės įspėjamosios spalvos kelnės iš mišraus audinio.

- **Dvi tūrinės kišenės.**
- **Išorinės kišenės ant kelių ir dviguba liniuotei skirta kišenė.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku.**
- **Reguliuojamas liemuo ir papildomos užpakalinės kišenės su antkišeniais ir lipuku.**

Standartas:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2.

Pastaba:

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Įspėjamosios spalvos kelnės Nr. 091776, geltonos / pilkos.

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Norma: EN ISO 20471

Techninis aprašymas

| | |
|----------|----|
| Dydis DE | 28 |
|----------|----|

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Dydis FR | 52C |
| Serija | Plaline |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Audinio sudėtis | 25% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 75% poliesteris |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 290 g/m ² |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |
| Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams |
| Balinimas | nebalinti |
| Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu |
| Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje |
| Lyginimas | nelyginti |
| Spalva | oranžinės / pilkos |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės |