



Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams, Torx® profilis: E16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	642700 E16
GTIN	4018754007295
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas pagal **DIN 3120**. Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Nenuslysta už varžtų kampų. Tausojamos varžtų galvutės ir veržlės. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Profilio dydis A: 14,7 mm

Ø iš judesio perdavos detalei pusės: 19 mm

Ilgis: 38 mm

Techninis aprašymas

Ilgis	38 mm
Torx® profilis	E16
Profilio dydis A	14,7 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	19 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in

Perdavos profilis	Galvutės TORX® varžtams
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuoti
Produkto rūšis	Galvutė