

**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, chromuotas, Rakto dydis: 19X22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615950 19X22
GTIN	4045197161017
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis <sub>1</sub>	19 mm
maksimalus kilpos Ø D <sub>2</sub> maks.	34 mm
maksimalus kilpos Ø D <sub>1</sub> maks.	29 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	22 mm
Rakto ilgis L	318 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

