



Daugiabriaunės ilgos 1/2 colio atsuktuvų galvutės, Varžtams: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	642900 M10
GTIN	4018754007226
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

XZN varžtams.

Standartas:

DIN 2324

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas. Kaištis iš tvirto plieno, lygus.

Techninis aprašymas

Ø iš pavaros pusės	22,7 mm
Varžtams	M10
Ilgis	140 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	Daugiadantis atsuktuvus
Produkto rūšis	Galvutė