



6-briaunė 1/2 colio šarnyrinė galvutė, Rakto dydis: 18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	642600 18
GTIN	4018754006212
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**. Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. Šešiabriaunis su **AS-Drive** profiliu.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeluotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	25 mm
Rakto dydis	18 mm
Ilgis	70 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Produkto rūšis	Galvutė

