


Srieginis kalibras 6H mod., Sriegis: EG-M3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486180 EG-M3
GTIN	2050001919151
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Sriegių kalibras sriegių (EG) vieliniams srieginiams įdėklams patikrai. Pagalsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299. **Nepraeinančioji ir praeinančioji pusės ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R)**. Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams (EG), dešiniams DIN 8140-2.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140**.

Techninis aprašymas

Sriegis	EG M3
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Norma	DIN 8140
Sriegio tipas	EG-M
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus \varnothing 3 mm

028550 3

DAkS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus
 \varnothing 90 mm

028590 90