

## Spalvotas fotoaparatas, USB 3.0, Tipas: 5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	492070 5
GTIN	4045197892812
Produktų klasė	41P

### Aprašymas

#### Modelis:

5 megapikselių spalvotas SMOS fotoaparatas su USB 3.0 jungtimi. Gali nufilmuoti iki 15 vaizdų per sekundę pilna raiška.

Kompaktiškas didelės skiriamosios gebos fotoaparatas puikios kokybės nuotraukoms.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 3 m prijungimo laidu.

Paleidimas: 2592×1944 px

Pikselių dydis: 2,2 μm

Vaizdų per sekundę: 15

Jutiklių dydis: 1/2,5 in

Ilgis: 43 mm

Plotis: 29 mm

### Techninis aprašymas

Aukštis	29 mm
Pikselių dydis	2,2 μm
Plotis	29 mm

Ilgis	43 mm
Paleidimas	2592×1944 px
Vaizdų per sekundę	15
Jutiklių dydis	1/2,5 in
Fotoaparatas	5 megapikselių CMOS spalvota kamera
Prijungimo laido ilgis	3 m
Sąsaja	USB sąsaja
Produkto rūšis	Fotoaparatas

---

## Priedai

Matavimo ir dokumentavimo programinė įranga Tipas D1	492060 D1
--	-----------