



## Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, Rakto dydis: 8X10mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 617600 8X10   |
| GTIN             | 4018754021246 |
| Produktų klasė   | 63A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

**STAHLWILLE** - su patogia dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Ploni, plokšti žiedai darbui labai ankštose vietose. su **AS-drive** profiliu

#### Standartas:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

**STAHLWILLE** - Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

### Techninis aprašymas

|   |                       |
|---|-----------------------|
| maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.       | 13,5 mm               |
| Rakto ilgis L                                   | 115 mm                |
| Rakto dydis $d_2$                               | 10 mm                 |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.       | 16 mm                 |
| Rakto dydis $d_1$                               | 8 mm                  |
| maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$ | 6 mm                  |
| Raktų dydžių matmenys                           | metrais               |
| Žiedo padėtis                                   | 0 laipsniai           |
| Gamintojo metodas                               | kaldintas štampuojant |
| Medžiaga  | Chrome-Alloy-Steel    |

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Paviršius      | chromuotas (smūgiams atspari danga) |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis                       |