



Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, chromuotas, Rakto dydis: 36X41 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 615950 36X41 |
| GTIN | 4045197441805 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------|
| Rakto dydis ₂ | 41 mm |
| maksimalus kilpos Ø D ₂ maks. | 60 mm |
| maksimalus kilpos Ø D ₁ maks. | 53 mm |
| Rakto dydis ₁ | 36 mm |
| Rakto ilgis L | 440 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto pavadinimo požymis | chromuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

