



Kelnės su petnešomis Quality Dress, šviesiai pilkos, Dydis DE: 90



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091132 90
GTIN	4014382988784
Produktų klasė	09S

Aprašas

Aprašymas:

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

Kelnės su petnešomis su reguliuojamu 6 cm juosmeniu.

- **Prisiūta, pakelta inkstų apsauga.**
- **Išorinė, atvira kišenė su lipukų juosta atskirtais skyreliais.**
- **Dvigubas antkišenis su užtraukiama kišene.**
- **Smūgiams ir karščiui atsparus plastikinis užsegimas.**

Aprašas:

- **Užtrauktukas.**
- **Dvi išorinės, sutvirtintos priekinės kišenės.**
- **Kišenė ant šlaunies.**
- **Išorinė kišenėlė telefonui.**
- **Sutvirtinti keliai.**
- **Kišenė metrui.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Kombinezonas, mėlynos spalvos Nr. 091131.

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m²

Rūbų standartas: UV standartas 801

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

dvigubas antkišenis su užtraukiama kišene	taip
Kišenė telefonui	taip
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
Kištukinė sagtis	smūgiams ir karščiui atsparus plastikinis užsegimas
Medžiaga	Medvilnė
užtrauktukas ant kojos	tiesus, atviras
Kišenių ant šlaunies kiekis	1
Kišenių matuokliui kiekis	1
Šoninės kišenės	uždėtas, sustiprintas
Dydis DE	90
storesnė kelių zona	taip
Atvira kišenė	išorinė, su lipukų juosta atskirtais skyreliais
Kišenių ant kelių kiekis	2
inkstų apsauga	taip
Dydis FR	38L
Šoninių kišenių kiekis	2
Dydis UK	30L
Dydis US	31/33
Dydis IT	38L
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis NL	90

Dydis ES	38L
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis