



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, fosfatuotas, Rakto dydis: 10X11 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617900 10X11
GTIN	4045197385680
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Rakto ilgis L: 130 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 16 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 17 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$: 6 mm

Techninis aprašymas

Rakto dydis d_2	11 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$	6 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	17 mm
Rakto ilgis L	130 mm
Rakto dydis d_1	10 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	16 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis