



Darbo kelnės dirbtuvėms Service Plus, juodos / raudonos, Dydis DE: 50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091760 50
GTIN	7330509544600
Produktų klasė	04T

Aprašymas

Modelis:

Funkcinės dirbtuvių kelnės iš ypač **tamprus Ripstop audinio**. Sudėtyje daug medvilnės, todėl tai labai malonus dėvėti audinys. Puikus matomumas dėl **šviesą atspindinčių detalių**.

- **Šoninės kišenės.**
- **Užpakalinės kišenės.**
- **Kišenės ant kelnų su apsauga, skyriumi pieštukui ir vidine kišenėle mobiliam telefonui.**
- **Plastikinis užtrauktukas.**
- **Kišenė liniuotei su praktišku peiliuko laikikliu.**

Kelnės su reguliuojamais kojūgaliais ir sustiprintais keliais **CORDURA®Stretch**. Kišenės kelių pagalvėlėms, dedamoms iš viršaus.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Kelnės, moteriškas modelis juodos / raudonos spalvos **Nr. 091761**. Sandėlyje turime 36–46 dydžius.

Juodos / raudonos kelnės, tekstilės gramatūra **166 g/m² Nr. 091762**.

Norma: EN 14404

Techninis aprašymas

Dydis US	M
Dydis DE	50
Dydis IT	C50
Dydis FR	44
Dydis UK	M
Serija	Service Plus
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	C50
Dydis NL	C50
Dydis SE	C56
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	40% poliesteris
Audinio sudėtis	60% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	250 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Spalva	juodos / raudonos
Norma	EN 14404
Produkto rūšis	Darbinės kelnės