



## Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, Rakto dydis: 27X32mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	617600 27X32
GTIN	4018754085187
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

**STAHLWILLE** - su patogia dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Ploni, plokšti žiedai darbui labai ankštose vietose. su **AS-drive** profiliu

#### Standartas:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

**STAHLWILLE** - Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

### Techninis aprašymas

Rakto dydis <sub>2</sub>	32 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	38,5 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	12,8 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	45,5 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	27 mm
Rakto ilgis L	320 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel

Paviršius	chromuotas (smūgiams atspari danga)
Produkto rūšis	Veržliaraktis