



## Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, chromuotas, Rakto dydis: 8X10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	617950 8X10
GTIN	4045197441843
Produktų klasė	62A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

**HOLEX** – ovalia rankena.

#### Standartas:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

**HOLEX** – chromo vanadžio plienas, chromuotas.

### Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	13,5 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	6 mm
Rakto dydis $_1$	8 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	16 mm
Rakto dydis $_2$	10 mm
Rakto ilgis L	115 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

Produkto pavadinimo požymis

chromuotas

Produkto rūšis

Veržliaraktis