



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, fosfatuotas, Rakto dydis: 13X17 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 617900 13X17 |
| GTIN | 4045197385703 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Rakto ilgis L: 165 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 20,5 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 25,5 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$: 8 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Rakto ilgis L | 165 mm |
| Rakto dydis d_2 | 17 mm |
| Rakto dydis d_1 | 13 mm |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks. | 20,5 mm |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks. | 25,5 mm |
| maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$ | 8 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Žiedo padėtis | 0 laipsniai |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gamintojo metodas | kaldintas šampuojant |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | fosfatuotas |
| Produkto pavadinimo požymis | fosfatuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |