



## Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, fosfatuotas, Rakto dydis: 27X32 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	617900 27X32
GTIN	4045197472090
Produktų klasė	62A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

**HOLEX** – ovalia rankena.

#### Standartas:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

**HOLEX** - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Rakto ilgis L: 288 mm

maksimalus kilpos  $\varnothing D_1$  maks.: 38,5 mm

maksimalus kilpos  $\varnothing D_2$  maks.: 45,5 mm

maksimalus kilpos aukštis  $h_{1 \text{ maks.}}$ : 12,8 mm

### Techninis aprašymas

Rakto dydis $_2$	32 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	45,5 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	38,5 mm
Rakto ilgis L	288 mm
Rakto dydis $_1$	27 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	12,8 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis