



Dvikilpių veržliarakčių rinkinys, plokščiai įgaubti, Raktų skaičius: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	616510 8
GTIN	4018754081097
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Ploni, plokšti žiedai darbui labai ankštose vietose. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Galvutės abiejuose plokščiai įgaubtos. su **AS-drive** profiliu

Standartas:

DIN 897 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

Turinys:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 616500: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	8
Raktų dydžių matmenys	metrais
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuoti

Produkto rūšis

Veržliaraktis

Priedai

Dvikilpis veržliaraktis, plokščiai įgaubtas Rakto dydis 12X13 mm

616500 12X13

Dvikilpis veržliaraktis, plokščiai įgaubtas Rakto dydis 6X7 mm

616500 6X7

Dvikilpis veržliaraktis, plokščiai įgaubtas Rakto dydis 14X15 mm

616500 14X15

Dvikilpis veržliaraktis, plokščiai įgaubtas Rakto dydis 8X9 mm

616500 8X9

Dvikilpis veržliaraktis, plokščiai įgaubtas Rakto dydis 18X19 mm

616500 18X19

Dvikilpis veržliaraktis, plokščiai įgaubtas Rakto dydis 20X22 mm

616500 20X22

Dvikilpis veržliaraktis, plokščiai įgaubtas Rakto dydis 10X11 mm

616500 10X11

Dvikilpis veržliaraktis, plokščiai įgaubtas Rakto dydis 16X17 mm

616500 16X17