



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, chromuotas, Rakto dydis: 14X15mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617950 14X15
GTIN	4045197441881
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX – chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₁	14 mm
Rakto dydis ₂	15 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	21,5 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	23 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	7,5 mm
Rakto ilgis L	159 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis