



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, fosfatuotas, Rakto dydis: 30X34 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617900 30X34
GTIN	4045197472106
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Rakto ilgis L: 328 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 43 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 48,5 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$: 13,8 mm

Techninis aprašymas

Rakto dydis $_1$	30 mm
Rakto ilgis L	328 mm
Rakto dydis $_2$	34 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	48,5 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$	13,8 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	43 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis