



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, fosfatuotas, Rakto dydis: 6X7 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617900 6X7
GTIN	4045197385659
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Rakto ilgis L: 100 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 10,5 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 12 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$: 4,5 mm

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	10,5 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	12 mm
Rakto dydis $_1$	6 mm
Rakto dydis $_2$	7 mm
Rakto ilgis L	100 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	4,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis