



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, fosfatuotas, Rakto dydis: 18X21 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	617900 18X21
GTIN	4045197385758
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX – ovalia rankena.

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Rakto ilgis L: 194 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 26,5 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 30,5 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$: 9,8 mm

Techninis aprašymas

Rakto dydis $_2$	21 mm
Rakto ilgis L	194 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	30,5 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$	9,8 mm
Rakto dydis $_1$	18 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	26,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis