

**Standus endoskopas, Ø 8 mm, Darbinis ilgis (be objektyvo): 250mm****Užsakymo data**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Užsakymo numeris | 492738 250 |
| GTIN             |            |
| Produktų klasė   | 49C        |

**Aprašymas****Modelis:**

Dėl tvirtų nerūdijančio plieno vamzdelių ir aukštos kokybės optikos tinka sunkiomis naudojimo sąlygoms pramonėje. Dėl standartinės šviesolaidžių laidų jungties (ACMI) paprasta prijungti reikiamus šviesos šaltinius. Fokusuojama okuliario sukamu žiedu. Paprastas fokusavimas artimoje ar tolimoje srityje nestumdant endoskopo. Stipriai šviečianti, koreguojamų spalvų linijinė lęšio optika.

**Tinka:**

FlexiVision 100 su HD kameros antgaliu Nr. 492866.

**Tiekimo sudėtis:**

Su keičiamu objektyvu, žiūrėjimo kryptis 0°.

**Priedai pasirinktinai:**

LED šviesos šaltinis Nr. 492846 ir Nr. 462860.

**Pastaba:**

Dėl užstumiamų veidrodinių vamzdelių galima pakeisti žiūrėjimo kryptį 70° arba 90°. Naudojant su veidrodiniais vamzdeliais darbinis skersmuo padidėja pagal veidrodinį vamzdį. Veidrodinius vamzdelius ir keičiamus objektyvus galima užsisakyti papildomai.

**Techninis aprašymas**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Žiūrėjimo kryptis             | 0 laipsniai  |
| Projekcijos kampas            | 40 laipsniai |
| Darbinis ilgis (be objektyvo) | 250 mm       |
| ZondoØ                        | 8 mm         |
| Produkto pavadinimo požymis   | Ø 8 mm       |
| Produkto rūšis                | Endoskopas   |

---

**Priedai**

|  |               |
|--|---------------|
| Lankstus šviesolaidis Darbinis ilgis 1800 mm | 492850 1800   |
| Endoskopinė vaizdo kamera CCD                | 492837        |
| LED šviesos šaltinis                         | 492846        |
| Šaltos šviesos šaltinis LED Tipas FX4000     | 492860 FX4000 |