



## Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, chromuotas, Rakto dydis: 19X22mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 617950 19X22  |
| GTIN             | 4045197441942 |
| Produktų klasė   | 62A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

**HOLEX** – ovalia rankena.

#### Standartas:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

**HOLEX** – chromo vanadžio plienas, chromuotas.

### Techninis aprašymas

|   |                         |
|---|-------------------------|
| maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$ | 10,8 mm                 |
| Rakto ilgis L                                   | 204 mm                  |
| Rakto dydis $d_1$                               | 19 mm                   |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.       | 32,4 mm                 |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.       | 29 mm                   |
| Rakto dydis $d_2$                               | 22 mm                   |
| Raktų dydžių matmenys                           | metrais                 |
| Žiedo padėtis                                   | 0 laipsniai             |
| Gamintojo metodas                               | kaldintas šampuojant    |
| Medžiaga  | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius                                       | chromuotas              |

Produkto pavadinimo požymis

chromuotas

Produkto rūšis

Veržliaraktis