

**Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 10X11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	619200 10X11
GTIN	4018754021901
Produktų klasė	63A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant; su pastorintu žiedu, todėl ypač tvirtas; tikslūs raktų dydžiai. 10° lenktos galvutės.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas, ypač patogus ir lengvas. Iki dydžio 12×14 mm su šešiabriaune kilpa – nuo dydžio 14×17 mm su dviguba šešiabriaune.

Standartas:

DIN 3118 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga – nikeluotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	8,5 mm
Rakto ilgis L	155 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{2 \text{ maks.}}$	9 mm
Rakto dydis d_1	10 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2 \text{ maks.}$	21,5 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1 \text{ maks.}$	19,5 mm
Rakto dydis d_2	11 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Žiedo padėtis	10 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuotas (smūgiams atspari danga)
atvira kilpa	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis