

**Kaištinis raktas su šarnyrine galvute ir T formos rankena, Šešiabriaunis: 4 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	627392 4
GTIN	8014230038773
Produktų klasė	63P

Aprašymas**Modelis:**

T formos rankena yra padaryta kaip slystamoji rankena, yra apsaugos ant galų, kad neiškristų. Su sukiojama lankstine galvute (sukiojimo kampas 50°, darbinis kampas iki 90°). Lanksto padėtis tvirtai fiksuojama integruota spyruokle.

visas ilgis: 395 mm

Slystamosios rankenos ilgis: 145 mm

Šarnyrinės galvutės Ø: 12,5 mm

Techninis aprašymas

Šarnyrinės galvutės Ø	12,5 mm
Slystamosios rankenos ilgis	145 mm
Šešiabriaunis	4 mm
visas ilgis	395 mm
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas

Priedai

Kaištinių raktų rinkinys su šarnyrine galvute ir T formos rankena Atsuktuvų skaičius 6	627397 6
--	----------

