

**Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 10X11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	619705 10X11
GTIN	4045197673343
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas štampuojant; su pastorintu žiedu, todėl ypač tvirtas; tikslūs raktų dydžiai. 10° lenktos galvutės.

Patogi ovali rankena, labai tvirtas. Iki dydžio 12×14 mm su šešiabriaune kilpa – nuo dydžio 14×17 mm su dviguba šešiabriaune.

**Standartas:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	21,4 mm
Rakto dydis $_1$	10 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	19,4 mm
Rakto dydis $_2$	11 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks.}}$	8,5 mm
Rakto ilgis L	153 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$	8 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Žiedo padėtis	10 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis