

HOLEX**Vamzdinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 8X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	620120 8X10
GTIN	4045197438041
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

Standartas:

DIN 896 B

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₂	10 mm
Rakto dydis ₁	8 mm
visas ilgis	120 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. Ø	6,3 mm
Norma	DIN 896 B
Medžiaga	Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm	621800 245
Sukimo strypas, cilindrinis Ø × visas ilgis 6X160 mm	621600 6X160
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 175 mm	621800 175
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 180 mm	621800 180