



## Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 11X13mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	619200 11X13
GTIN	4018754021925
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas šampuojant; su pastorintu žiedu, todėl ypač tvirtas; tikslūs raktų dydžiai. 10° lenktos galvutės.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas, ypač patogus ir lengvas. Iki dydžio 12×14 mm su šešiabriaune kilpa – nuo dydžio 14×17 mm su dviguba šešiabriaune.

#### Standartas:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

### Techninis aprašymas

Rakto dydis $d_2$	13 mm
Rakto dydis $d_1$	11 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{ maks.}}$	10 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{ maks.}}$	9 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	24 mm
Rakto ilgis L	170 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	21,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Žiedo padėtis	10 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuotas (smūgiams atspari danga)
atvira kilpa	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis