



Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 30X32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	619705 30X32
GTIN	4045197673435
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; su pastorintu žiedu, todėl ypač tvirtas; tikslūs raktų dydžiai. 10° lenktos galvutės.

Patogi ovali rankena, labai tvirtas. Iki dydžio 12×14 mm su šešiabriaune kilpa – nuo dydžio 14×17 mm su dviguba šešiabriaune.

Standartas:

DIN 3118 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ${}_2$	32 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{ maks.}}$	19 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{ maks.}}$	20,5 mm
Rakto ilgis L	297 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	50,4 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	52,4 mm
Rakto dydis ${}_1$	30 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Žiedo padėtis	10 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis