

Honeywell
MILLER**Sugavimo saugos diržas H-Design® BodyFit****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	098188
GTIN	3660681059178
Produktų klasė	09A

Aprašymas**Modelis:****H-Design® BodyFit**

sugavimo saugos diržas su dviem diržo juostų kilpomis krūtinės aukštyje ir D formos žiedu iš plieno tvirtinimo taške ant nugaros. Patogus ir orui pralaidus nugaros paminkštinimas. Dėl tamprios diržo juostos patogiau dėvėti. Reguliuojamos laikiklio ašos pagal EN 358. Sertifikuota iki 140 kg.

Standartas:

EN 361

EN 358

Svoris: 1,72 kg

Techninis aprašymas

Gamintojo dydis	dyd. 2
Klubų apimtis	1000–1200 mm
Svoris	1,72 kg
Produkto rūšis	Sugavimo saugos diržas

