

HOLEX**Vamzdinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 16X17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	620120 16X17
GTIN	4045197438119
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

Standartas:

DIN 896 B

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Kiaurymė sukimo vamzd. Ø	10,5 mm
visas ilgis	150 mm
Rakto dydis ₁	16 mm
Rakto dydis ₂	17 mm
Norma	DIN 896 B
Medžiaga	Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Sukimo strypas, cilindrinis \varnothing × visas ilgis 10X200 mm	621600 10X200
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 180 mm	621800 180
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm	621800 245