

Dvigubas užmaunamas raktas, Rakto dydis: 30X32 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 620500 30X32 |
| GTIN | 8414909015027 |
| Produktų klasė | 66B |

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas, su masyviu 6-briauniu kotu pagalbiniam raktui ir skersine kiauryme sukimo strypui. Labai stiprus, su giliu vidiniu šešiabriauniu varžtams.

Standartas:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

visas ilgis: 208 mm

Kiaurymė sukimo vamzd. Ø: 13 mm

Koto išorinis šešiabriaunis S: 30 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| visas ilgis | 208 mm |
| Kiaurymė sukimo vamzd. Ø | 13 mm |
| Rakto dydis ₁ | 30 mm |
| Koto išorinis šešiabriaunis S | 30 mm |
| Rakto dydis ₂ | 32 mm |
| Perdavos profilis | galvutės 6-briaunės |
| Gamintojo metodas | kaldintas |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |

