

HOLEX**Vamzdinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 18X19mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 620120 18X19 |
| GTIN | 4045197438133 |
| Produktų klasė | 62C |

Aprašymas**Modelis:**

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

Standartas:

DIN 896 B

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------|--|
| Rakto dydis ₁ | 18 mm |
| Rakto dydis ₂ | 19 mm |
| visas ilgis | 160 mm |
| Kiaurymė sukimo vamzd. Ø | 12,5 mm |
| Norma | DIN 896 B |
| Medžiaga | Pagerintos kokybės plienas, chromuotas |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |

Priedai

| | |
|--|---------------|
| Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm | 621800 245 |
| Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 180 mm | 621800 180 |
| Sukimo strypas, cilindrinis $\emptyset \times$ visas ilgis 12X250 mm | 621600 12X250 |