

HOLEX**Vamzdinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 22X24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	620120 22X24
GTIN	4045197438195
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

Standartas:

DIN 896 B

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₂	24 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. Ø	14,5 mm
Rakto dydis ₁	22 mm
visas ilgis	190 mm
Norma	DIN 896 B
Medžiaga	Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Sukimo strypas, cilindrinis \emptyset × visas ilgis 14X320 mm

621600 14X320

Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm

621800 245