

**Užmaunamas raktas, lenktas, Rakto dydis: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	621340 7
GTIN	4045197527868
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas, atitinka aukščiausius reikalavimus, ypatingai siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Speciali tuščiavidurė forma, tinka ir veržlėms ant labai išlindusių varžtų. Iš abiejų pusių vienodas rakto dydis; dyd. 6 ir 7 iš abiejų pusių 6-briauniai, nuo dyd. 8 su 6-briauniu ilgajame ir 12-briauniu trumpajame gale. Lenktas maždaug 90 – 95° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Perdavos profilio ilgoji dalis	galvutės 6-briaunės
Rakto ilgis L ₂	17,5 mm
Kiaurymės Ø F	4,5 mm
Perdavos profilio trumpoji dalis	galvutės 6-briaunės
Rakto dydis	7 mm
Rakto ilgis L ₁	106 mm
Perdavos profilis	galvutės 6-briaunės
Kampas	90 - 95 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	taip
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas