

## Dvigubas užmaunamas raktas, Rakto dydis: 18X19 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	620500 18X19
GTIN	8414909014952
Produktų klasė	66B

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas, su masyviu 6-briauniu kotu pagalbiniam raktui ir skersine kiauryme sukimo strypui. Labai stiprus, su giliu vidiniu šešiabriauniu varžtams.

#### Standartas:

Ähnlich **DIN 896 A**.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

visas ilgis: 163 mm

Kiaurymė sukimo vamzd. Ø: 8 mm

Koto išorinis šešiabriaunis S: 18 mm

### Techninis aprašymas

Rakto dydis <sub>1</sub>	18 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. Ø	8 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	19 mm
Koto išorinis šešiabriaunis S	18 mm
visas ilgis	163 mm
Perdavos profilis	galvutės 6-briaunės
Gamintojo metodas	kaldintas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

---

## Priedai

Dvipusių užmaunamų raktų rinkinys Raktų skaičius 9

620600 9